

泡洗浄機

かみ  
泡の守 JET

フード、コンベヤ、作業台、  
床、壁、機内、槽内…  
水洗いが可能なところで  
多様にご使用いただけます。

三相 200V の動力でパワフルに洗浄。  
標準搭載の「フォーミング・ノズル」で  
洗浄・すすぎの切替えも簡単。  
効率のよい洗浄が可能になりました。

## フォーミング・ノズル




最適な泡、効率のよい洗浄…  
両方を可能にする、独自のノズルです。



## 泡の守1台でOK!



泡を吹き付ける



しばらく放置



よくすすぐ

# 泡の守の便利を拡げます！ オプション装備

## パイプ洗浄ノズル



サニタリー配管内などの管内洗浄用のノズルです。  
高圧ホースの先端に取り付けて使用します。

## スネークノズル



洗浄しにくい細い配管内や曲がりの多い配管の洗浄に。  
ノズル先端に組み込まれたユニオンチップが  
ノズルを誘導していきます。

## フロアノズル



水の飛び散りがなく、  
45cmの広幅で、床面をしっかりと洗浄できます。

様々な汚れに対応します！

# 泡の花シリーズ

<p><b>サニタス・泡の花Ⅰ</b></p>  <p>塩素系強アルカリタイプ  <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">劇物</span> <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">塩素系</span>  <small>医薬用外劇物</small></p>	<p><b>サニタス・泡の花Ⅱ</b></p>  <p>塩素系アルカリタイプ 10kg・QB テナー  <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">塩素系</span></p>	<p><b>サニタス・泡の花ⅢM</b></p>  <p>除菌剤(DDAC)配合タイプ 20kg・QB テナー  <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">除菌</span>  <small>除菌剤配合</small></p>
<p><b>サニタス・泡の花ⅠA</b></p>  <p>強アルカリタイプ 25kg・ポリ缶  <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">劇物</span>  <small>医薬用外劇物</small></p>	<p><b>サニタス・泡の花ⅡA</b></p>  <p>塩素系アルカリタイプ 20kg・ポリ缶  <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">塩素系</span></p>	<p><b>プラスケアF</b></p>  <p>アルカリ逆性せっけんタイプ 15kg・QB テナー  <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">除菌</span>  <small>除菌剤配合</small></p>